



## Cabezal de ajuste de precisión KOMET® B301, Ø D<sub>mín</sub>: 39mm



### Datos de pedido

Número de pedido	238301 39
GTIN	4047109005679
Clase de artículo	24B

### Descripción

#### Ejecución:

**Con unión ABS® B301 y para el asiento de los insertos de tornado de precisión M302.**

La etapa de aproximación mínima es de 0,002 mm en el Ø mediante el nonio. Alimentación central del refrigerante hasta el filo.

#### Aplicación:

**Para el taladrado interior de Ø29,5 a 121 mm.**

Ajuste del inserto para torneado de precisión en estado de apriete para una precisión de trabajo máxima.

#### Nota:

Pedir por separado el inserto para torneado de precisión n.º 238310 (M302) adecuado y las plaquitas de corte.

### Descripción técnica

Ø del mango ABS® D <sub>s</sub>	32
Aplicación	238310 20
Ø mínimo D <sub>mín</sub> .	39
Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	60 mm
Juego de tornillos de apriete	249900 SW4
Ø intervalo de husillo	39 - 45 mm

Mango	ABS
Empleo de taladro	Perforación transversal
Empleo de taladro	salida inclinada
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Herramienta de husillo

---

## Accesorios

Inserto para torneado de precisión KOMET®M302 Tipo 20	238310 20
---	-----------