



Pila recargable de iones de litio recargable, Tipo: AA2000



Datos de pedido

Número de pedido	081568 AA2000
GTIN	4013674193974
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

Pilas de litio ANSMANN Micro AA de alta calidad con placa de seguridad para una elevada seguridad y toma de carga tipo C integrada.

La placa de seguridad integrada protege contra sobrecargas, cortocircuitos y descargas profundas. Carga fácil de la batería con un cable de carga estándar de tipo C. Como fuente de alimentación puede utilizarse un ordenador, una batería externa o una fuente de alimentación USB (5 V). La batería también se puede cargar con un cargador de litio (corriente de carga máx. 2,6 A). Led de nivel de carga en el polo positivo. Parpadea en rojo durante la carga. Si la batería está completamente cargada, se iluminará en rojo de forma continua. Corriente de descarga continua máx. 0,5 A, contenido energético 0,74 Wh.

Suministro:

4 pilas Mignon AA Li-Ion tipo 2000 + cable tipo C 4 en 1.

Descripción técnica

Capacidad de la batería	1800 mAh
recargable	sí
Tipo batería	Mignon, AA

Estructura química	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	4
Tensión de batería	1,5 V
Tamaño constructivo internacional	LR6
Tipo de producto	Batería