


**TNGA 160408, KBN35M, Tipo: ME**

**Datos de pedido**

Número de pedido	255663 ME
GTIN	4960664544493
Clase de artículo	25H

**Descripción**
**Ejecución:**

Plaquitas CBN con revestimiento de **MEGACOAT**. MultiEdge; 2 o 3 filos por plaquita.

Clase: KBN35M

Ejecución de la arista de corte: ME

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 200 m/min

**Descripción técnica**

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 200 m/min
Avance $f$	0,1 - 0,2 mm/rev,
Ejecución de la arista de corte	ME
Profundidad de corte $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,8 mm

Clase	KBN35M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	CBN
Código ISO plaquita de corte	TNGA 160408
Número de cambios/cortes	3
Atributo del nombre de producto	KBN35M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
irregular	adecuado con restricciones		
interrumpido	adecuado		
seco	adecuado		