

metabo**Amoladora angular, Tipo: 613052840**

Datos de pedido

Número de pedido	P07004 613052840
GTIN	
Clase de artículo	03D

Descripción

Ejecución:

- **Lijadora angular de batería sin escobillas de la nueva generación: tan potente como una fuente de alimentación de 1100 vatios gracias a un 40 % más de potencia**
- **Motor sin escobillas sin mantenimiento con la máxima eficiencia y manipulación**
- **Caperuza protectora que se puede ajustar sin herramientas; se puede fijar sin girar**
- **Las baterías se pueden girar en intervalos de 90° grados para una mejor ergonomía en cualquier posición de trabajo**
- **Acoplamiento de seguridad mecánico Metabo S-automatic: minimiza el retroceso al bloquear el disco al nivel más bajo del mercado, para una máxima protección del usuario**
- **Protección electrónica contra sobrecarga, arranque suave y protección de re arranque**
- **Muchas marcas, un sistema de batería: Este producto se puede combinar con todos los paquetes de baterías de 18 V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com**

Suministro:

Caperuza protectora, brida de soporte, tuerca de dos agujeros, empuñadura adicional, llave de dos agujeros, sin paquete de baterías y sin cargador.

Descripción técnica

Vibraciones máximas según EN	8 m/s ²
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	10000 min ⁻¹

Tensión de batería	18 V
Ø máximo de muela	125 mm
Rosca de conexión	M14
Quality Dress	W 18 LT BL 11-125
Profundidad de corte máxima	33 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Embalaje	Cartón
Peso	1,8 kg
Nivel sonoro de funcionamiento	92 dB
Tipo de producto	Lijadora angular