

Garant
GARANT Master Eco SET HB7130-2, derecha, Tamaño del mango: 20mm

Datos de pedido

Número de pedido	265132 20
GTIN	4067263135517
Clase de artículo	29W

Descripción
Suministro:

1 soporte de apriete n.º 260290 y 40 plaquitas de corte n.º 260462 HB7130-2.

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	30 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Código ISO Soporte	SDJCR/L 2020X11
Longitud total L	90 mm
Anchura de función L ₄	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Norma	DIN ISO 5610
Tamaño del mango	20 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete