

**Garant****GARANT Master Eco SET HB7130-2, izquierda, Tamaño del mango: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	255163 20
GTIN	4067263134091
Clase de artículo	29W

**Descripción****Suministro:**

1 soporte de torneado de apriete n.º 250001 y 40 plaquitas de corte n.º 250158 HB7130-2.

**Descripción técnica**

Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Norma	DIN ISO 5610
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	30 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Longitud total L	90 mm
Tamaño del mango	20 mm
Código ISO Soporte	PCLNR/L 2020X12
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete