


**HOLEX****Cepillo circular con mango Alambre INOX 0,20 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 30X6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	GG5742 30X6
GTIN	4067263136286
Clase de artículo	GGN

**Descripción****Ejecución:**

Calidades de alambre especial ondulado, Ø mango 6 mm.

Corresponde al n.º 574253.

**Aplicación:**

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado.

Para desoxidado, decapado, limpieza.

**Descripción técnica**

Anchura de los filamentos L <sub>1</sub>	6 mm
Longitud de guarnición H <sub>1</sub>	6 mm
Ø del cepillo D <sub>1</sub>	30 mm
Grosor de las cerdas	0,2 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	6 mm
Velocidad de giro máxima	20000 min <sup>-1</sup>
Material dotación	Alambre INOX

Trenzado	ondulado
Tipo de producto	Cepillo circular

---

## Accesorios

Cepillo circular con mangoAlambre INOX 0,20 mm Ø del cepillo D1× ancho de corte L1 30X6 mm	574253 30X6
--	-------------