

HOLEX**Cepillo de copa Alambre de acero 0,50 mm, Ø del cepillo D1× rosca M: 90XM14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	GG5721 90XM14
GTIN	4067263136415
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

Alambre liso, **trenzado** y montado a presión en el cuerpo de acero. **Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.**

Corresponde al n.º 572103.

Aplicación:

Especial para el alojamiento en lijadoras angulares.

Con **rosca interior M14.**

Descripción técnica

Longitud de guarnición H ₁	22 mm
Grosor de las cerdas	0,5 mm
Velocidad de giro máxima	11500 min ⁻¹
Ø del cepillo D ₁	90 mm
Rosca M	M14
Anillo de apoyo de seguridad	no
Material dotación	Alambre de acero

Tipo de producto

Cepillo de copa

AccesoriosCepillo de copa
Alambre de acero 0,50 mm Ø del cepillo
D1× rosca M 90XM14 mm

572103 90XM14