

Cepillo de copa Alambre de acero 0,35 mm, Ø del cepillo D1:60mm



Datos de pedido

Número de pedido	GG5730 60
GTIN	4067263136156
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Alambre ondulado montado a presión en cuerpo de acero. Para utilizar en lijadoras angulares y máquinas estacionarias.

Con rosca interior M14.

Corresponde al n.º 573005. Con rosca interior M14.

Aplicación:

Indicado para el mecanizado de superficies, para desbarbar, desoxidar, pulir, eliminar pintura, imprimaciones, barnices, cascarilla, etc.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	12000 min ⁻¹
Longitud de guarnición H₁	20 mm
Ø del cepillo D ₁	65 mm
Grosor de las cerdas	0,35 mm
Rosca M	M14
Material dotación	Alambre de acero
Tipo de producto	Cepillo de copa



Accesorios

Cepillo de copaAlambre de acero 0,35 mm Ø del cepillo D1 60 mm

573005 60