



Cepillo de copa Alambre de acero 0,35 mm, Ø del cepillo D1: 100mm



Datos de pedido

Número de pedido	GG5730 100
GTIN	4067263136170
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Alambre ondulado montado a presión en cuerpo de acero. Para utilizar en lijadoras angulares y máquinas estacionarias.

Con **rosca interior M14**.

Corresponde al n.º 573005. Con **rosca interior M14**.

Aplicación:

Indicado para el mecanizado de superficies, para desbarbar, desoxidar, pulir, eliminar pintura, imprimaciones, barnices, cascarilla, etc.

Descripción técnica

Rosca M	M14
Velocidad de giro máxima	8500 min ⁻¹
Ø del cepillo D ₁	100 mm
Grosor de las cerdas	0,35 mm
Longitud de guarnición H ₁	30 mm
Material dotación	Alambre de acero
Tipo de producto	Cepillo de copa

Accesorios

Cepillo de copa Alambre de acero 0,35 mm Ø del cepillo D1
100 mm

573005 100