

Garant GRIDLINE

**Extracción para colgar objetos 200 kg, 36×20G, Tipo: 90****Datos de pedido**

Número de pedido	998261 90
GTIN	4067263136033
Clase de artículo	91R

**Descripción****Ejecución:**

Extracción con **extensión completa al 100 % y extensión diferencial**. Abierto por delante, altura de la cara exterior lateral 46 mm, altura de montaje 100 mm. Con 4 tubos transversales. Tirador de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Con desbloqueo individual de cajón monomanual.

**Idóneo para:**

Estanterías con cajones, equipos de contenedores.

**Suministro:**

Extraíble por completo con 1 par de rieles de guía cada uno.

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo**.

**Nota:**

No compatible con armarios de herramientas del grupo 93, solo se puede instalar en estanterías con cajones.

**Descripción técnica**

Intervalo de empleo	Equipo de contenedores
Cajones superficie útil en G	36×20
Peso	39 kg
Profundidad útil en G	20
Anchura útil en G	36
Altura de montaje	90 mm

Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Capacidad de carga total	200 kg
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	200 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	36x20G
Anchura útil	900 mm
Profundidad útil	500 mm
Tipo de producto	Estante extraíble