

Garant GRIDLINE

Extracción para colgar objetos 200 kg, 56×24G, Tipo: 90**Datos de pedido**

Número de pedido	998265 90
GTIN	4067263136064
Clase de artículo	91R

Descripción**Ejecución:**

Extracción con **extensión completa al 100 % y extensión diferencial**. Abierto por delante, altura de la cara exterior lateral 46 mm, altura de montaje 100 mm. Con 5 tubos transversales. Tirador de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Con desbloqueo individual de cajón monomanual.

Idóneo para:

Estanterías con cajones, equipos de contenedores.

Suministro:

Extraíble por completo con 1 par de rieles de guía cada uno.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo**.

Nota:

No compatible con armarios de herramientas del grupo 93, solo se puede instalar en estanterías con cajones.

Descripción técnica

Peso	50 kg
Altura de montaje	90 mm
Cajones superficie útil en G	56×24
Profundidad útil en G	24
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Anchura útil en G	56

Intervalo de empleo	Equipo de contenedores
Capacidad de carga total	200 kg
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	200 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	56×24G
Anchura útil	1400 mm
Profundidad útil	600 mm
Tipo de producto	Estante extraíble