

Garant

Muela abrasiva a láminas long life CER cónico, Ø 125 mm, Tamaño de grano: 60

**Datos de pedido**

Número de pedido	GG5225 60
GTIN	4067263136583
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

- Grano de cerámica autoafilable (CER) de alta calidad, para un rendimiento de abrasión máximo y presión de aplicación baja.
- Con recubrimiento activo de rectificado para un rectificado de pulimiento frío.
- Tejido de mezcla de polycotton, resistente, para desgaste y estabilidad ideales al usarse en cantos.
- Plato de plástico de poliéster ergonómico y amortiguador de vibraciones (se puede echar hacia atrás).
- Los mejores resultados en lijadoras angulares de alto rendimiento.

long life - Disposición de las láminas muy densa para una **vida útil máxima**.

Conforme a 565225.

Aplicación:

Trabajos de rectificado universales, rectificado de superficies, trabajos de desbaste y mecanizado de cantos.

Descripción técnica

Ø de muela	125 mm
------------	--------

Descripción de la forma	oblicuo
Contenido	100
Ø de perforación	22,23 mm
Tamaño de grano	60
Medio abrasivo	Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Recubrimiento activo de rectificado, refrigerante	sí
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm
Optimizado para material de trabajo	INOX
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

Muela abrasiva a láminas long life CER cónico Tamaño de grano 60

565225 60