

**Garant****Muela abrasiva a láminas long life CER cónico, Ø 115 mm, Tamaño de grano: 60**

## Datos de pedido

Número de pedido	GG5224 60
GTIN	4067263136545
Clase de artículo	GGN

## Descripción

### Ejecución:

- Grano de cerámica autoafilable (CER) de alta calidad, para un rendimiento de abrasión máximo y presión de aplicación baja.
- Con recubrimiento activo de rectificado para un rectificado de pulimiento frío.
- Tejido de mezcla de polycotton, resistente, para desgaste y estabilidad ideales al usarse en cantos.
- Plato de plástico de poliéster ergonómico y amortiguador de vibraciones (se puede echar hacia atrás).
- Los mejores resultados en lijadoras angulares de alto rendimiento.

**long life** - Disposición de las láminas muy densa para una **vida útil máxima**.

Conforme a 565224.

### Aplicación:

Trabajos de rectificado universales, rectificado de superficies, trabajos de desbaste y mecanizado de cantos.

## Descripción técnica

Ø de muela	115 mm
------------	--------

Contenido	100
Ø de perforación	22,23 mm
Tamaño de grano	60
Descripción de la forma	oblicuo
Medio abrasivo	Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Recubrimiento activo de rectificado, refrigerante	sí
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 115 mm
Optimizado para material de trabajo	INOX
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

## Accesorios

Muela abrasiva a láminas long life CER cónico Tamaño de grano 60

---

565224 60