

**Garant**

**Muela abrasiva a láminas long life CER cónico, Ø 115 mm, Tamaño de grano: 120**

**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | GG5224 120    |
| GTIN              | 4067263136569 |
| Clase de artículo | GGN           |

**Descripción****Ejecución:**

- Grano de cerámica autoafilable (CER) de alta calidad, para un rendimiento de abrasión máximo y presión de aplicación baja.
- Con recubrimiento activo de rectificado para un rectificado de pulimiento frío.
- Tejido de mezcla de polycotton, resistente, para desgaste y estabilidad ideales al usarse en cantos.
- Plato de plástico de poliéster ergonómico y amortiguador de vibraciones (se puede echar hacia atrás).
- Los mejores resultados en lijadoras angulares de alto rendimiento.

**long life** - Disposición de las láminas muy densa para una **vida útil máxima**.

Conforme a 565224.

**Aplicación:**

Trabajos de rectificado universales, rectificado de superficies, trabajos de desbaste y mecanizado de cantos.

**Descripción técnica**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Descripción de la forma | oblicuo |
|-------------------------|---------|

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Contenido                                         | 100                      |
| Ø de perforación                                  | 22,23 mm                 |
| Tamaño de grano                                   | 120                      |
| Ø de muela                                        | 115 mm                   |
| Medio abrasivo                                    | Grano de cerámica (CER)  |
| Símbolo de medio abrasivo                         | Cerámica                 |
| Recubrimiento activo de rectificado, refrigerante | sí                       |
| Proporción de hierro, azufre y cloro              | < 0,1 %                  |
| Atributo del nombre de producto                   | Ø 115 mm                 |
| Optimizado para material de trabajo               | INOX                     |
| Velocidad circunf. máxima                         | 80 m/s                   |
| Tipo de producto                                  | Muela abrasiva a láminas |

### Datos de usuario

|                                | Uso                        | V <sub>c</sub> | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg                         | adecuado con restricciones |                |            |
| Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adecuado                   |                |            |
| Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adecuado                   |                |            |
| Acero < 55 HRC                 | adecuado                   |                |            |
| Acero < 60 HRC                 | adecuado                   |                |            |
| Acero < 67 HRC                 | adecuado                   |                |            |
| INOX                           | adecuado                   |                |            |
| Ti                             | adecuado                   |                |            |
| GG(G)                          | adecuado                   |                |            |
| CuZn                           | adecuado con restricciones |                |            |
| Uni                            | adecuado                   |                |            |
| seco                           | adecuado                   |                |            |

## Accesorios

Muela abrasiva a láminas long life CER cónico Tamaño de grano 120

---

565224 120