

Garant

Muela abrasiva a láminas long life CER cónico, Ø 115 mm, Tamaño de grano: 40

**Datos de pedido**

Número de pedido	GG5224 40
GTIN	4067263136538
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

- **Grano de cerámica autoafilable (CER) de alta calidad, para un rendimiento de abrasión máximo y presión de aplicación baja.**
- **Con recubrimiento activo de rectificado para un rectificado de pulimiento frío.**
- **Tejido de mezcla de polycotton, resistente, para desgaste y estabilidad ideales al usarse en cantos.**
- **Plato de plástico de poliéster ergonómico y amortiguador de vibraciones (se puede echar hacia atrás).**
- **Los mejores resultados en lijadoras angulares de alto rendimiento.**

long life - Disposición de las láminas muy densa para una **vida útil máxima**.

Conforme a 565224.

Aplicación:

Trabajos de rectificado universales, rectificado de superficies, trabajos de desbaste y mecanizado de cantos.

Descripción técnica

Tamaño de grano	40
-----------------	----

Descripción de la forma	oblicuo
Contenido	100
Ø de perforación	22,23 mm
Ø de muela	115 mm
Medio abrasivo	Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Recubrimiento activo de rectificado, refrigerante	sí
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 115 mm
Optimizado para material de trabajo	INOX
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

Muela abrasiva a láminas long life CER cónico Tamaño de grano 40

565224 40