

Garant

Paquete económico de muela abrasiva a láminas long life ZA cónica, Tamaño de grano: 60

**Datos de pedido**

Número de pedido	GG5265 60
GTIN	4067263136798
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

- **Corindón de circonio (ZA) premium para un rendimiento de abrasión máximo.**
- **Tejido de mezcla de poliéster-algodón, resistente, para desgaste y estabilidad ideales al usarse en cantos.**
- **Estable plato de tejido de vidrio para una presión de aplicación óptima.**
- **Apropiado de forma universal para acero e INOX.**
- **Los mejores resultados en lijadoras angulares poco potentes y de alto rendimiento.**

long life - Disposición de las láminas muy densa para una **vida útil máxima**.

Conforme a 565265.

Aplicación:

Trabajos de rectificado universales, rectificado de superficies, trabajos de desbaste y mecanizado de cantos.

Descripción técnica

Descripción de la forma	oblicuo
Ø de perforación	22,23 mm

Tamaño de grano	60
Contenido	100
Ø de muela	125 mm
Medio abrasivo	Corindón de circonio (ZA)
Símbolo de medio abrasivo	ZA
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm
Optimizado para material de trabajo	Acero
Optimizado para material de trabajo	INOX
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

Muela abrasiva a láminas long life ZA cónico Tamaño de grano 60

565265 60