

**Garant****Disco de corte INOX EXTRA ESTRECHA, Ø de disco/número de piezas: 125/200**

## Datos de pedido

Número de pedido	GG5272 125/200
GTIN	4067263136965
Clase de artículo	GGN

## Descripción

### Ejecución:

Tipo especial para **INOX**.

Nueva versión **de alto rendimiento** fabricada según la tecnología más moderna, con una clara ventaja de productividad y excelente sensación de corte. **Máximo rendimiento de corte** gracias a superficies laterales rugosas, de rectificado libre, durabilidad extraordinaria, **comportamiento de corte mejorado**.

Los espesores de disco reducidos favorecen un tronzado **rápido sin fatiga y con un gran ahorro de tiempo. Superficies de corte limpias, formación de rebabas apenas existente.**

Corresponde al n.º 563272.

### Especificación:

**A60R-BF.**

## Descripción técnica

Ø de perforación	22,23 mm
Para grosor de material	3 - 5 mm
Descripción de la forma	recto
Ø de muela	125 mm
Contenido	200

Anchura del disco de corte	1 mm
Especificación	A60R-BF
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Ángulo de inclinación recomendado	Radio grados
Optimizado para material de trabajo	INOX
Máquina de accionamiento	Lijadora angular
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de corte

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

### Accesorios

563272 125

Disco de corte, versión de alto rendimientoEXTRA  
ESTRECHO, INOX Ø de muela 125 mm

---