

Garant**Fijador de roscas 2GP43, Contenido: 50ml****Datos de pedido**

Número de pedido	GG8061 50
GTIN	4067263137207
Clase de artículo	00N

Descripción**Ejecución:**

El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los fijadores de roscas anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.

Tipo **2GP43** de resistencia media. Sella y bloquea muchos tipos de uniones atornilladas. Gran resistencia frente a las vibraciones. Endurecimiento rápido en un número elevado de metales férricos. Mayor compatibilidad con el aceite.

Característica:

Contenido de 3 unidades

Aplicación:

Resistencia baja: separación fácil mediante herramientas normales. **Resistencia media:** separación posible con herramientas normales. **De alta resistencia:** separación solo posible con herramientas especiales o calentamiento (>150°C).

Nota:

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.º 088004.

Descripción técnica

Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Serie	GreenPlus
Color	azul
Desmontaje	con herramienta normal
adecuado para material	Metal
Punto de inflamación	100 °C
Densidad	1,08 g/cm ³
Par inicial de arranque mínimo	15 - 25 Nm
Temperatura de almacenamiento	5 - 23 °C
Forma	líquido
Resistencia manual al cabo de	5 - 15 min
Base química	Metacrilato
Clase de resistencia	resistencia media
Resistencia funcional según	3 - 6 h
adecuado para ámbito de aplicación	aplicación versátil
adecuado para ámbito de aplicación	superficies aceitosas
adecuado para ámbito de aplicación	Sellador para roscas
Para tamaño de rosca M hasta	M36
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 180 °C
Propiedad	resistente a las vibraciones
Propiedad	estanco
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
Capacidad	50 ml
Sostenibilidad	GARANT GreenPlus
Viscosidad dinámica	1500 - 4000 mPas
Tipo de producto	Fijador de roscas

Accesorios

Fijador de roscas2GP43 Contenido 50 ml

088061 50