

**Garant****Fijador de roscas 2GP70, Contenido: 50ml****Datos de pedido**

Número de pedido	GG8062 50
GTIN	4067263136439
Clase de artículo	00N

**Descripción****Ejecución:**

El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los fijadores de roscas anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.

Tipo **2GP70** de alta resistencia. Para la fijación de espárragos, rodamientos de bolas y rodamientos que normalmente no se tienen que aflojar. Para uniones atornilladas sometidas a grandes esfuerzos.

**Característica:**

Contenido de 3 unidades

**Aplicación:**

**Resistencia baja:** separación fácil mediante herramientas normales. **Resistencia media:** separación posible con herramientas normales. **De alta resistencia:** separación solo posible con herramientas especiales o calentamiento (>150°C).

**Nota:**

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.º 088004.

**Descripción técnica**

Resistencia funcional según	3 - 6 h
Serie	GreenPlus
Punto de inflamación	100 °C
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 180 °C
Par inicial de arranque mínimo	35 - 45 Nm
Propiedad	estanco
Propiedad	resistente al aceite
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
Color	verde
adecuado para ámbito de aplicación	Fijador de roscas
adecuado para ámbito de aplicación	aplicación versátil
adecuado para ámbito de aplicación	Sellador para roscas
Densidad	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Desmontaje	pesado
Resistencia manual al cabo de	5 - 15 min
Capacidad	50 ml
Forma	líquido
adecuado para material	Metal
Para tamaño de rosca M hasta	M20
Viscosidad dinámica	300 - 900 mPas
Clase de resistencia	altamente resistente
Temperatura de almacenamiento	5 - 23 °C
Sostenibilidad	GARANT GreenPlus
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Base química	Metacrilato
Tipo de producto	Fijador de roscas

## Accesorios

Fijador de roscas2GP70 Contenido 50 ml

088062 50