

**Garant****Sellador de roscas 5GP11, Contenido: 50ml****Datos de pedido**

Número de pedido	GG8065 50
GTIN	4067263136460
Clase de artículo	00N

**Descripción****Ejecución:**

Los selladores de roscas evitan las fugas de medios gaseosos y líquidos. Las aplicaciones típicas para selladores de roscas son, entre otras, la obturación de roscas cónicas de metal y piezas de conexión.

Tipo **5GP11**. Sella frente al agua, el aire comprimido, el gas, la gasolina, el GLP, así como otros productos químicos. Tixotrópico. El relleno de PTFE permite un desmontaje fácil. Especial para la obturación de racores cónicos/cilíndricos. Cuando se endurece, se forma un recubrimiento elástico.

**Característica:**

Contenido de 3 unidades

**Nota:**

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.º 088004.

**Descripción técnica**

Viscosidad dinámica	15000 - 25000 mPas
Desmontaje	con herramienta normal

Base química	Éster de metacrilato
Par inicial de arranque mínimo	5 - 15 Nm
Clase de resistencia	resistencia baja
Para tamaño de rosca pulgadas	3 pul
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 180 °C
Forma	líquido
adecuado para material	Metal
Resistencia funcional según	1 - 3 h
Sostenibilidad	GARANT GreenPlus
Punto de inflamación	100 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Capacidad	50 ml
Serie	GreenPlus
Para tamaño de rosca M hasta	M80
adecuado para ámbito de aplicación	Roscas de tubo
adecuado para ámbito de aplicación	Junta para tubos
adecuado para ámbito de aplicación	Atornillados
Resistencia manual al cabo de	15 - 20 min
Color	blanco
Densidad	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura de almacenamiento	5 - 23 °C
Tipo de producto	Sellador

## Accesorios

Sellador de roscas5GP11 Contenido 50 ml

088065 50