

**Garant****Sellador de roscas 5GP77, Contenido: 50ml****Datos de pedido**

Número de pedido	GG8066 50
GTIN	4067263136477
Clase de artículo	00N

**Descripción****Ejecución:**

Los selladores de roscas evitan las fugas de medios gaseosos y líquidos. Las aplicaciones típicas para selladores de roscas son, entre otras, la obturación de roscas cónicas de metal y piezas de conexión.

Tipo **5GP77**. Sellado de conexiones roscadas cónicas/cilíndricas hasta R3 pulgadas, p. ej., sistemas de tuberías de gas. Resistente al calor.

**Característica:**

Contenido de 3 unidades

**Nota:**

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.º 088004.

**Descripción técnica**

Color	amarillo
Desmontaje	con herramienta normal
Densidad	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 180 °C

Sostenibilidad	GARANT GreenPlus
intersticio máximo	0,35 mm
Serie	GreenPlus
Viscosidad dinámica	20000 - 40000 mPas
Resistencia funcional según adecuado para material	3 - 6 h Metal
adecuado para ámbito de aplicación	Roscas de tubo
adecuado para ámbito de aplicación	Junta para tubos
Par inicial de arranque mínimo	20 - 30 Nm
Base química	Éster de metacrilato
Capacidad	50 ml
Para tamaño de rosca pulgadas	3 pul
Clase de resistencia	altamente resistente
Resistencia manual al cabo de	5 - 15 min
Para tamaño de rosca M hasta	M80
Temperatura de almacenamiento	5 - 23 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Forma	líquido
Punto de inflamación	100 °C
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
Propiedad	sin etiquetar
Tipo de producto	Sellador

## Accesorios

Sellador de roscas5GP77 Contenido 50 ml

088066 50