

Garant**Sellador de roscas 5GP42, Contenido: 50ml****Datos de pedido**

Número de pedido	GG8064 50
GTIN	4067263136453
Clase de artículo	00N

Descripción**Ejecución:**

Los selladores de roscas evitan las fugas de medios gaseosos y líquidos. Las aplicaciones típicas para selladores de roscas son, entre otras, la obturación de roscas cónicas de metal y piezas de conexión.

Tipo **5GP42**. Sellador para piezas de trabajo con roscas en instalaciones hidráulicas o neumáticas o piezas de conexión. Protección efectiva al aceite, agua, hidrocarburos y productos químicos.

Característica:

Contenido de 3 unidades

Nota:

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.º 088004.

Descripción técnica

Sostenibilidad	GARANT GreenPlus
intersticio máximo	0,15 mm
Par inicial de arranque mínimo	15 - 25 Nm
Resistencia manual al cabo de	10 - 20 min

Para tamaño de rosca pulgadas	3/4 pul
Clase de resistencia	resistencia media
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 180 °C
Viscosidad dinámica	400 - 800 mPas
Para tamaño de rosca M hasta	M26
adecuado para material	Metal
Forma	líquido
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
Densidad	1,08 g/cm ³
Serie	GreenPlus
Desmontaje	con herramienta normal
Color	marrón
Capacidad	50 ml
Base química	Éster de metacrilato
Punto de inflamación	100 °C
Resistencia funcional según	3 - 6 h
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Temperatura de almacenamiento	5 - 23 °C
Tipo de producto	Sellador

Accesorios

Sellador de roscas5GP42 Contenido 50 ml

088064 50