

**Garant****Sellador de superficies 5GP74, Contenido: 50ml****Datos de pedido**

Número de pedido	GG8067 50
GTIN	4067263136484
Clase de artículo	00N

**Descripción****Ejecución:**

Sellador que endurece con cierre hermético al aire entre superficies metálicas ajustadas. Tipo **5GP74**. Para sellar bridas y superficies. Película selladora de endurecimiento rápido, ligeramente flexible.

**Característica:**

Contenido de 3 unidades

**Nota:**

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.º 088004.

**Descripción técnica**

Resistencia manual al cabo de	5 - 20 min
intersticio máximo	0,25 mm
Desmontaje	con herramienta normal
Punto de inflamación	100 °C
adecuado para ámbito de aplicación	Unión por bridas

adecuado para ámbito de aplicación	Sellador para superficies
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 180 °C
Temperatura de almacenamiento	5 - 23 °C
Clase de resistencia	resistencia media
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Capacidad	50 ml
Densidad	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Forma	líquido
Viscosidad dinámica	23000 - 35000 mPas
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
Propiedad	resistente al agua
Base química	metacrilato anaeróbico
Color	naranja
adecuado para material	Metal
Sostenibilidad	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Resistencia funcional según	3 - 6 h
Par inicial de arranque mínimo	10 - 20 Nm
Tipo de producto	Sellador

## Accesorios

Sellador de superficies5GP74 Contenido 50 ml

088067 50