

**Garant****Unión de ensamblaje 6GP60, Contenido: 50ml****Datos de pedido**

Número de pedido	GG8071 50
GTIN	4067263137320
Clase de artículo	00N

**Descripción****Ejecución:**

En la técnica de fabricación de ensamblaje se unen dos o más piezas de manera concluyente. Al utilizar el adhesivo se emplea la superficie de ensamblaje completa para la unión firme. Se pueden conseguir transmisión de fuerza elevada y cargas dinámicas (elevada resistencia a la fricción).

Tipo **6GP60**. Para la reparación de zonas desgastadas y el restablecimiento de ajustes correctos. Intersticio amplio adecuado. El producto templado se puede mecanizar a través de taladrado, fresado o amolado.

**Característica:**

Contenido de 3 unidades

**Nota:**

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.º 088004.

**Descripción técnica**

Sostenibilidad	GARANT GreenPlus
Temperatura de almacenamiento	5 - 23 °C

adecuado para material	Metal
adecuado para ámbito de aplicación	Reparación
adecuado para ámbito de aplicación	Unión de ensamblaje
intersticio máximo	0,3 mm
Forma	pastoso
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 180 °C
Punto de inflamación	100 °C
Par inicial de arranque mínimo	18 Nm
Propiedad	resistente mecánicamente
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
Viscosidad dinámica	200000 - 600000 mPas
Base química	Metacrilato
Clase de resistencia	altamente resistente
Capacidad	50 ml
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Resistencia manual al cabo de	5 - 15 min
Para tamaño de rosca M hasta	M20
Resistencia funcional según	3 - 6 h
Color	plateado
Serie	GreenPlus
Densidad	1,13 g/cm <sup>3</sup>
Tipo de producto	Producto de ensamblaje

## Accesorios

Unión de ensamblaje6GP60 Contenido 50 ml	088071 50
--	-----------