

Garant**Unión de ensamblaje 6GP38, Contenido: 50ml****Datos de pedido**

Número de pedido	GG8069 50
GTIN	4067263137306
Clase de artículo	00N

Descripción**Ejecución:**

En la técnica de fabricación de ensamblaje se unen dos o más piezas de manera concluyente. Al utilizar el adhesivo se emplea la superficie de ensamblaje completa para la unión firme. Se pueden conseguir transmisión de fuerza elevada y cargas dinámicas (elevada resistencia a la fricción).

Tipo **6GP38**. Producto universal de endurecimiento rápido con la máxima resistencia mecánica para tensiones de cizallamiento y cargas dinámicas. Para la fijación de ruedas dentadas, poleas, uniones entre rotor y árboles en motores eléctricos.

Característica:

Contenido de 3 unidades

Nota:

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.º 088004.

Descripción técnica

Resistencia funcional según	1 - 3 h
Temperatura de almacenamiento	5 - 23 °C

Base química	Metacrilato
Sostenibilidad	GARANT GreenPlus
Capacidad	50 ml
intersticio máximo	0,25 mm
Viscosidad dinámica	3000 - 6000 mPas
Punto de inflamación	100 °C
Serie	GreenPlus
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
Propiedad	endurecimiento rápido
Resistencia manual al cabo de	5 - 15 min
Densidad	1,09 g/cm ³
adecuado para ámbito de aplicación	Unión de ensamblaje
adecuado para ámbito de aplicación	Sellador para roscas
Para tamaño de rosca M hasta	M36
Forma	líquido
adecuado para material	Metal
Par inicial de arranque mínimo	40 Nm
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Color	verde
Clase de resistencia	altamente resistente
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 180 °C
Tipo de producto	Producto de ensamblaje

Accesorios

Unión de ensamblaje6GP38 Contenido 50 ml	088069 50
--	-----------