

Garant**Sellador de superficies 5GP73, Contenido: 50ml****Datos de pedido**

Número de pedido	GG8068 50
GTIN	4067263136491
Clase de artículo	00N

Descripción**Ejecución:**

Sellador que endurece con cierre hermético al aire entre superficies metálicas ajustadas. Tipo **5GP73**. Sellador para superficies tixotrópico de resistencia media, para la obturación de roscas metálicas. Obturación de cubiertas, bridas y superficies. Película selladora de endurecimiento rápido, ligeramente flexible.

Característica:

Contenido de 3 unidades

Nota:

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.º 088004.

Descripción técnica

Color	verde
Base química	metacrilato anaeróbico
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 180 °C
Clase de resistencia	resistencia media

Viscosidad dinámica	35000 - 60000 mPas
Forma	líquido
Punto de inflamación	100 °C
Capacidad	50 ml
adecuado para ámbito de aplicación	Unión por bridas
adecuado para ámbito de aplicación	Sellador para superficies
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
adecuado para material	Metal
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
Propiedad	resistente al aceite
Propiedad	resistente al agua
Densidad	1,11 g/cm ³
Temperatura de almacenamiento	5 - 23 °C
Sostenibilidad	GARANT GreenPlus
Par inicial de arranque mínimo	10 - 20 Nm
Serie	GreenPlus
Resistencia manual al cabo de	5 - 15 min
intersticio máximo	0,2 mm
Resistencia funcional según	3 - 6 h
Tipo de producto	Sellador

Accesorios

Sellador de superficies5GP73 Contenido 50 ml

088068 50