



Imán cilíndrico plano con placa protectora, AlNiCo, Ø: 29mm



Datos de pedido

Número de pedido	GG5944 29
GTIN	4067263137733
Clase de artículo	00N

Descripción

Ejecución:

- Imán plano, incorporado en envoltura de acero para la protección.
- Fijación del imán desde abajo a través de la perforación con avellanado.
- Material de imán resistente a temperaturas hasta máx. 450 °C (tam. 19 hasta 100 °C).

Característica:

Contenido de 10 unidades

Aplicación:

Construcción de dispositivos.

Descripción técnica

Fuerza de sujeción nominal	50 N
Ø perforación de fijación	5,2 mm
Ø	28,5 mm
Altura	8,7 mm
Material superficie	Hormigón
Material núcleo del imán	AlNiCo

Tipo de producto

Imán cilíndrico

Accesorios

Imán cilíndrico plano con placa protectora Ø 29 mm

085944 29