

**Imán cilíndrico con placa protectora, AlNiCo, Ø: 27mm****Datos de pedido**

Número de pedido	GG5940 27
GTIN	4067263137757
Clase de artículo	00N

Descripción**Ejecución:**

- Sin perjuicios para el imán en el mecanizado de la envoltura de acero.
- Fuerza magnética dirigida hacia abajo por incorporación en anillo de aluminio.
- Rosca de fijación en la superficie del imán.
- Material de imán resistente a temperaturas de máx. 220 °C.

Característica:

Contenido de 10 unidades

Aplicación:

Instalación en dispositivos, para la sujeción o elevación.

Descripción técnica

Fuerza de sujeción nominal	61 N
resistencia máxima a altas temperaturas	220 °C
Altura	25 mm
Roscas de fijación en la cabeza del imán	M6 mm
Material superficie	Hormigón
Ø	27 mm

Material núcleo del imán	AlNiCo
Tipo de producto	Imán cilíndrico

Accesorios

Imán cilíndrico con placa protectora Ø 27 mm	085940 27
--	-----------