



Pegamento instantáneo, 20 g, Tipo: UNI



Datos de pedido

Número de pedido	GG3361 UNI
GTIN	4067263137764
Clase de artículo	00N

Descripción

Ejecución:

Uso universal para la unión entre distintos materiales. Endurecimiento rápido y uniones limpias y prácticamente invisibles. Endurecimiento por humedad ambiental. De uso universal, apropiado para la mayoría de **plásticos, metal y madera**.

Característica:

Contenido de 5 unidades

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.

Descripción técnica

Base química	Cianoacrilato de etilo
adecuado para material	Plástico
adecuado para material	Metal
adecuado para material	Madera
Temperatura de almacenamiento	20 °C

Capacidad	20 ml
Duración a partir de la fecha de fabricación	9 mes
Densidad	1,06 g/cm ³
Resistencia funcional según	10 - 30 min
Resistencia manual al cabo de	5 - 40 s
Resistencia a la tracción	10 - 20 N/mm ²
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 95 °C
Color	transparente
Forma	líquido
Viscosidad dinámica	95 - 200 mPas
Identificación de sustancia peligrosa	GHS07: Signo de exclamación
Resistencia a la tracción y al cizallamiento	10 - 20 N/mm ²
Atributo del nombre de producto	20 g
Tipo de producto	Pegamento rápido

Accesorios

Pegamento instantáneo Tipo UNI	083361 UNI
--------------------------------	------------