

**TMSERROR, Comparación de granulado: 40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	GG5880 40
GTIN	4067263137795
Clase de artículo	00N

Descripción**Ejecución:**

Cilindro de rectificado Ø 100x100 mm con disposición de láminas en forma de abanico. Taladro de asiento Ø 19 mm con ranura de chaveta múltiple.
como 568480.

Material no tejido abrasivo sinusoidal sin cantos cortados.

Característica:

Contenido de 10 unidades

Función:

Con cierre distinto significa que la llave solo puede abrir y cerrar **una** cerradura o cilindro, y es única.

Aplicación:

Material no tejido ondulado para el deslustrado y el pulido uniformes (**como 568480**).

Contenido:

8 cilindros / paquete.

Suministro:

Candado con 3 llaves.

Nota:

¡Entrega solo en juego de paquete, no hay entregas por separado! Información para el pedido: 1 juego =1 paquete.

Para la compensación de anchos en cilindros delgados Ø 100 x 50 mm, emplear juego de anillos distanciadores n.º 568439.

Descripción técnica

Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Ø de rodillo	100 mm
Anchura rodillo	100 mm
Atributo del nombre de producto	Ø 100 × 100 mm
Tipo de producto	Cilindro lijador de material no tejido

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

Cerradura de cilindrobloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm

085880 40