



Cerradura de cilindro de precisión bloqueo diferente, Ø de carcasa: 40mm



Datos de pedido

Número de pedido	GG5850 40
GTIN	
Clase de artículo	00N

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de latón macizo, mecanismo de cierre de precisión inoxidable, arco de acero templado y cromado, bloqueo doble.

La serie 217 Karat no se puede suministrar en modelos especiales.

Característica:

Contenido de 10 unidades

Función:

Con cierre distinto significa que la llave solo puede abrir y cerrar **una** cerradura o cilindro, y es única.

Suministro:

Candado con 2 llaves.

Descripción técnica

Material de la carcasa	Latón
Mecanismo de cierre	Mecanismo de cierre de precisión inoxidable
Cierre	bloqueo diferente
Apto para sistemas de cerradura	no
Adecuado para bombillos	no

Cantidad de llaves	20
Material arco	Acero, cromado
Arco templado	sí
Serie	217 quilates
Ø de arco	6 mm
Ø de carcasa	40 mm
Arco de bloqueo doble	sí
con cubierta de agujero de llave	no
Número de cerraduras	10
Tipo de producto	Cierre con candado

Accesorios

Cerradura de cilindro de precisiónbloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085850 40
--	-----------