



Pistola neumática, Tipo: ALU



Datos de pedido

Número de pedido	GG0118 ALU
GTIN	4067263137894
Clase de artículo	00N

Descripción

Ejecución:

Adaptación universal, hasta 10 bar de presión de servicio.

Característica:

Contenido de 10 unidades

Suministro:

Con boquilla estándar de 1,5 mm. Incluye boquilla portatubos de acero 1/4 pulgadas.

Nota:

Encontrará soportes de pistola de soplado adecuados en n.º 080263 H1 y 955750.

Descripción técnica

Valor del flujo a 6 bar	250 l/min
Tipo de producto	Pistola

Accesorios

Boquilla para pistola de soplado ALU Tipo VARIO	080132 VARIO
Boquilla para pistola de soplado ALU Tipo SILENT2	080132 SILENT2
Boquilla para pistola de soplado ALU Tipo SILENT1	080132 SILENT1
Boquilla para pistola de soplado ALU Tipo 150	080132 150
Pistola neumática Tipo ALU	080118 ALU