

**Pistola neumática, Longitud del tubo de soplado: 100mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | GG0125 100 |
| GTIN | 4067263137917 |
| Clase de artículo | 00N |

Descripción**Ejecución:**

Pistola de soplado de plástico para aire comprimido con tubo de boquilla fijo de 100 mm Ø 6 mm, curvada. Dosificación fácil y buen agarre gracias a la superficie estriada.

Característica:

Contenido de 10 unidades

Suministro:

Incluye boquilla de conexión tam. 1/4 pulgada, de acero.

Nota:

Encontrará soportes de pistola de soplado adecuados en n.º 080263 H1 y 955750.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------|-----------|
| Valor del flujo a 6 bar | 250 l/min |
| Tipo de producto | Pistola |

Accesorios

| | |
|---|------------|
| Pistola neumática Longitud del tubo de soplado 100 mm | 080125 100 |
|---|------------|