



## Acoplamiento rápido con empalme de manguera, Ø interior empalme de manguera: 6mm



### Datos de pedido

Número de pedido	GG0172 6
GTIN	4067263138112
Clase de artículo	00N

### Descripción

#### Ejecución:

Acoplamientos de cierre rápido VL 7,2. Caudal 1000 l/min (aire). Material latón (pulido). Presión de servicio: PN 35 bar / temperatura: de -20 °C a +100 °C.

#### Característica:

Contenido de 10 unidades

### Descripción técnica

Ø interior empalme de manguera	6 mm
Valor del flujo	1000 l/min
Presión de servicio máx.	35 bar
Tipo de producto	Acoplamiento

## Accesorios

Acoplamiento rápido con empalme de manguera Ø interior  
empalme de manguera 6 mm

---

080172 6