

Garant**Acoplamiento de seguridad Empalme de manguera, Ø interior empalme de manguera (diámetro nominal): 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	GG0272 8
GTIN	4067263138204
Clase de artículo	00N

Descripción**Ejecución:**

El acoplamiento de seguridad GARANT es un acoplamiento de alto rendimiento con una capacidad de flujo extremadamente elevada, de acero galvanizado. Nuevo manejo mejorado con una sola mano.

Caudal: 2250 L/min, presión de servicio máxima de 16 bar. Cumple con las normas ISO 4414 y EN 983.

Característica:

Contenido de 5 unidades

Nota:

Entrerroschas adecuadas en n.º 080290 – 080293.

La serie GARANT corresponde al estándar europeo 7.6 (Ø nominal 7,6 mm, perfil europeo) y es compatible con todos los sistemas corrientes.

Descripción técnica

Presión de servicio máx.	16 bar
Ø interior empalme de manguera (diámetro nominal)	8 mm

Valor del flujo	2250 l/min
Tipo de producto	Acoplamiento

Accesorios

Acoplamiento de seguridad con conexión de manguera Empalme de manguera Ø interior empalme de manguera (diámetro nominal) 8 mm	080272 8
Entrerrosca con empalme de manguera Juego de 5 piezas Ø interior empalme de manguera (diámetro nominal) 8 mm	080292 8
Entrerrosca con Stream-Line Ø interior empalme de manguera (diámetro nominal) 8 mm	080293 8