

**Juego básico, Medida nominal de la ranura en T/ de rosca: 14/M12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	375450 14/M12
GTIN	4067263133315
Clase de artículo	32X

**Descripción****Ejecución:**

Piezas de tornillo bonificado, clase de resistencia 8.8.

**Contenido:**

Alturas de sujeción con 2 posiciones de sujeción en mm: 150

Alturas de sujeción con 4 posiciones de sujeción en mm: 115

Brida con dientes escalonados: 2x tam. 14x100 mm; 2x tam. 14x150 mm

Tornillos para ranuras en T Fsk 8,8: 4x M12x14x50 mm; 4x M12x14x125 mm

Almohadillas, dentadas largoxanchoxalto en mm: 4x tam. 2 (38x31x66); 4x tam. 3 (67x31x117)

Tornillo prisionero Fsk. 8,8 en mm: 4x M12x125

Tuerca 6kt (1,5 d alto): 4x M12

Disco para herramientas de sujeción: 4x M12

Tuerca de alargamiento: 4x M12

Peso en kg: 8,5

Dimensiones exteriores de la caja en mm: 275x125x65

**Descripción técnica**

Tipo de producto	Tornillo de amarre
------------------	--------------------

