

**Juego básico, Medida nominal de la ranura en T/ de rosca: 16/M14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	375450 16/M14
GTIN	4067263133322
Clase de artículo	32X

Descripción**Ejecución:**

Piezas de tornillo bonificado, clase de resistencia 8.8.

Contenido:

Alturas de sujeción con 2 posiciones de sujeción en mm: 178

Alturas de sujeción con 4 posiciones de sujeción en mm: 135

Brida con dientes escalonados: 2x tam. 14x100 mm; 2x tam. 14x150 mm

Almohadillas, dentadas largo x ancho x alto en mm: 4x tam. 2 (38x31x66); 4x tam. 3 (67x31x117)

Tornillos para ranuras en T Fsk 8,8: 4x M14x16x100 mm; 4x M14x16x160 mm

Tornillo prisionero Fsk. 8,8 en mm: 4x M14x100

Tuerca 6kt (1,5 d alto): 4x M14

Disco para herramientas de sujeción: 4x M14

Tuerca de alargamiento: 4x M14

Peso en kg: 9,3

Dimensiones exteriores de la caja en mm: 213x153x109

Descripción técnica

Tipo de producto	Tornillo de amarre
------------------	--------------------

