



Surtido de puntas 108 piezas, Número de piezas: 108



Datos de pedido

Número de pedido	675598 108
GTIN	4067263138723
Clase de artículo	62F

Descripción

Ejecución:

Las puntas largas de 29 mm y 50 mm tienen una zona de torsión más larga y, por lo tanto, una vida útil más larga. Ideales para taladros-atornilladores y atornilladores de impacto.

Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: 3 ud. PH1; 5 PC PH2; 2 PC PH3

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: 2 ud. PZ1; 3 PC PZ2; 1 PC PZ3

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior: 2 ud. de cada tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 1 ud. de tam. 8

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: 2 ud. de cada tam. TX6; TX7; TX8; 1 ud. de tam. TX9;

3 ud. de cada tam. TX10; TX15; 5 ud. de cada tam. TX20; TX25;

2 ud. de tam. TX27; 2 ud. de cada tam. TX30; TX40

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior con espiga: 1 ud. de cada tam. TX10; TX15; TX27; TX30; TX40;

2 ud. de cada tam. TX20; TX25

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx Plus® interior: 1 ud. de cada tam. 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP; 25IP; 30IP; 40IP

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 ud. de cada tam. 4,5; 5,5; 6,5

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para juego de TORX®: 1 ud. de cada tam. 6; 8; 10

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para tensor: 1 ud. de cada tam. 8; 10
 Adaptador: 1 mango para puntas C 6,3 - Cuadrado 1/4 pulgada
 Puntas, longitud 29 mm, C 6,3, para Phillips: 2 ud. PH2
 Puntas, longitud 29mm, C 6,3, para Pozidriv: 2 ud. PZ2
 Puntas, longitud 29 mm, C 6,3, para hexágono interior: 1 ud. de cada tam. 3; 4; 6;
 2 uds. tam. 5
 Puntas, longitud 29 mm, C6,3 para Torx® interior: 1 ud. de cada tam. TX20; TX25
 Puntas, longitud 50 mm, E 6,3, para Phillips: 1 ud. PH2
 Puntas, longitud 50mm, E 6,3, para Pozidriv: 1 ud. PZ2
 Puntas, longitud 50 mm, E 6,3, para Torx® interior: 1 uds. de cada tam. TX10; TX15; TX20; TX25;
 TX30; TX40
 Mango con imán: 1 ud.

Suministro:

90 puntas, longitud 25 mm, C 6,3;
 9 puntas, longitud 29 mm, C 6,3;
 8 puntas, longitud 50 mm, E 6,3;
 1 mango con imán

Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX-PLUS®
Perfil de salida	Inserto de mordaza de fijación
Perfil de salida	Destornillador Torq-Set
Número de piezas	108
Tipo de producto	Herramienta de punta