

## Hoja de datos



### Muela abrasiva CC-GRIND#View SGP STEELOX, Tipo: 125mm



## Datos de pedido

Número de pedido	566363 125
GTIN	4007220494189
Clase de artículo	55O

## Descripción

### Ejecución:

Muela abrasiva **agresiva**, con **plato de tejido de fibras de vidrio integrado**.

### Aplicación:

Para **usos de rectificado duros y rugosos** en superficies y cantos.

Alternativa rentable a las muelas abrasivas de desbaste con un **esfuerzo claramente reducido por calor, ruido, polvo y vibraciones**.

Tener en cuenta el ángulo de inclinación plano y un potente accionamiento (>1200 W).

### Material:

Material mecanizable:

Acero cementado

Acero fino (INOX)

Acero

Aceros para herramientas

Madera

## Descripción técnica

Ø de muela	125 mm
Ø de perforación	22,23 mm

## Hoja de datos

Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Optimizado para material de trabajo	INOX
Ángulo de inclinación recomendado	5-15 grados
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Número capas	1
Tipo de producto	Muela abrasiva

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		