

Garant GRIDLINE

**Soporte para tuberías, Tipo: 5****Datos de pedido**

Número de pedido	998162 5
GTIN	4067263139065
Clase de artículo	91P

**Descripción****Ejecución:**

Soporte para tubería para el montaje en puertas o paredes de contenedores. Con 2 soportes para tuberías rectangulares y 3 redondos para el almacenamiento de materiales de barra o similar.

**Idóneo para:**

Equipo de contenedores.

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

**Descripción técnica**

Altura	450 mm
Profundidad	55 mm
Capacidad de carga por montante bruto	15 kg
Profundidad del montante bruto cuadrado	50 mm
Ø de montante bruto redondo	42 mm
Peso	8 kg
Cantidad de montantes brutos cuadrados	2

Anchura del montante bruto cuadrado	50 mm
Anchura	500 mm
Cantidad de montantes brutos redondos	3
Capacidad de carga total	75 kg
Profundidad del montante bruto cuadrado, dimensión interior	46 mm
Anchura del montante bruto cuadrado, dimensión interior	46 mm
Ø de montante bruto redondo, dimensión interior	36 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Soporte