

Garant GRIDLINE

**Bastidor vertical para soporte de bloqueo, Cajones con profundidad 24G,
Altura: 2500mm****Datos de pedido**

Número de pedido	998215 2500
GTIN	4067263138686
Clase de artículo	91R

Descripción**Ejecución:**

Chapa de acero con traviesas, soldadas fuertemente. Las barras de carga laterales están perforadas a una distancia de 25: 25 mm, para el alojamiento de cajones, estantes fijos o extraíbles. Bridas de suelo con casquillos de rosca para el ajuste de altura y el anclaje en el suelo. Incluye agujeros para la fijación del soporte de bloqueo con una sola mano n.º 998290 y 998292.

Idóneo para:

Sistemas de estanterías de cajones, equipo de contenedores.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

¡Debido al peligro de vuelco es imprescindible un anclaje al suelo!

Descripción técnica

Altura	2500 mm
Anchura de bastidor	53 mm
Intervalo de empleo	Equipo de contenedores

Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	Cajones con profundidad 24G
Profundidad	680 mm
Tipo de producto	Bastidor vertical