



Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango ABS®, 3×D, Ø DC m7: 19,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	235505 19,5
GTIN	4047109026025
Clase de artículo	24P

Descripción

Ejecución:

Con mango ABS®.

Aplicación:

Con plaquitas n.º 236520 – 236576.

Suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

Nota:

Uso solo en condiciones de máquina **estables**.

Taladrado con eje decalado hasta $V_{\text{máx.}} = 0,25 \text{ mm}$, p. ej. con el dispositivo de ajuste de excéntrica n.º 239010 – 239012.

Diámetro máximo alcanzable mediante desvío $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$.

Otros tamaños disponibles a petición.

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	239652 6P2 (1,0 Nm)
Ø del mango ABS® D _s	50 mm
Código ISO plaquita de corte	SOEX 060306 18-..
Número de filos Z	1
Longitud útil L ₁	60 mm
Serie	KUB Quatron®

Ø nominal D	19,5
Longitud total L	126 mm
Longitud de voladizo L _A	95 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	3×D
Mango	ABS
Empleo de taladro	Centrado
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	Perforación transversal
Empleo de taladro	Taladrado de agujeros ciegos
Empleo de taladro	Perforación de huecos
Empleo de taladro	salida inclinada
Empleo de taladro	bombeado
Empleo de taladro	taladrado previo inclinado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 6IP2	239652 6IP2
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,0 Nm	211750 1,0