


Puente de cambio KOMET® para M03Speed, Ø Dmín: 38mm

Datos de pedido

Número de pedido	238372 38
GTIN	4047109079786
Clase de artículo	24I

Descripción técnica

Recorrido de ajuste aproximado S	6,5 mm
Ø círculo exterior D2 mecanizado hacia delante	Ø-3,2 mm
Velocidad de giro máxima	31000 min ⁻¹
Ø mínimo D _{min.}	38
Altura H	17,5 mm
Soporte para plaquitas	238374 38-50
Ø intervalo de husillo	38 - 51 mm
Cabezal de ajuste de precisión	238370 38
Tipo de producto	Herramienta de husillo

Accesorios

Soporte para plaquitas KOMET® 90° para M03SpeedHacia
delante Adecuada para M03 Tamaño 38-50

238374 38-50

Cabezal de ajuste de precisión KOMET® M03Speed Ø Dmín
38 mm

238370 38