

HellermannTyton

Alicate automático para sujetacables, Tipo: EVO9I**Datos de pedido**

Número de pedido	729940 EVO9I
GTIN	4031026621814
Clase de artículo	76C

Descripción**Ejecución:**

Apriete definido y corte enrasado de sujetacables en una operación. Fuerza de tracción ajustable. Los sujetacables se cortan limpiamente sin rebabas agudas. El extremo de la cinta cortado se sujeta con el arrastrador. La tecnología EVO9i TLC (Tension/Lock/Cut) ofrece rendimiento, seguridad y comodidad a los operadores. Diseño ergonómico para reducir el riesgo de lesiones por estrés a los usuarios, al mismo tiempo que se aumenta la productividad.

Ventaja:

Nuevos alicates ergonómicos para sujetacables con reducción del golpe de corte, protege las articulaciones.

- **Fraguado preciso con menor desgaste de fuerza gracias a la tecnología TLC.**
- **Ajuste cómodo de la fuerza de tracción.**
- **Mango antideslizante para un apoyo seguro.**
- **Área frontal larga y estrecha para condiciones de montaje reducidas.**
- **Carcasa de plástico ligera, reforzada con fibra de vidrio.**
- **Muy bajo mantenimiento.**

Aplicación:

Apriete definido y corte enrasado de sujetacables en una operación. Fuerza de tracción ajustable. Los sujetacables se cortan limpiamente sin rebabas agudas. El extremo de la cinta cortado se sujeta con el arrastrador.

Para sujetacables de plástico.

Partes opcionales:

Sujetacables n.º 083700 / 083705.

Cuchilla de recambio n.º 729941.

Descripción técnica

Para sujetacables de grosor hasta	2 mm
Peso	369 g
Quality Dress	EVO9i
Para sujetacables de anchura hasta	13,5 mm
Tipo de producto	Tenaza juntacables

Accesorios

Cuchilla de recambio Tipo EVO9	729941 EVO9
--------------------------------	-------------