

 KOMET**Puente de cambio KOMET® para M03Speed, Ø Dmín: 50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	238372 50
GTIN	4047109079793
Clase de artículo	24I

Descripción técnica

Altura H	17,5 mm
Ø mínimo D _{min.}	50
Soporte para plaquitas	238374 38-50
Recorrido de ajuste aproximado S	6,5 mm
Ø intervalo de husillo	50 - 63 mm
Ø círculo exterior D2 mecanizado hacia delante	Ø-3,5 mm
Velocidad de giro máxima	24000 min ⁻¹
Cabezal de ajuste de precisión	238370 38
Tipo de producto	Herramienta de husillo

Accesorios

Cabezal de ajuste de precisión KOMET® M03Speed Ø Dmín
38 mm

238370 38

Soporte para plaquitas KOMET® 90° para M03SpeedHacia
delante Adecuada para M03 Tamaño 38-50

238374 38-50