

 **KOMET**
**Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango combinado, 3×D, Ø DC m7: 33mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	235502 33
GTIN	4047109026445
Clase de artículo	24P

**Descripción**
**Ejecución:**

**Con mango combinado.**

- Canales de refrigeración optimizados para la evacuación segura de las virutas.
- Ángulo de punta de 174° para una base de perforación prácticamente plana.

**Aplicación:**

- **Uso fijo y rotatorio.**
- **Para condiciones de perforación difíciles (película de laminación, biseles de fundición, corte interrumpido).**
- **Para taladrados con una tolerancia de  $\pm 0,2$  mm.**

Con plaquitas n.º 236520 – 236576.

**Suministro:**

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

**Nota:**

Otros tamaños disponibles a petición.

**Descripción técnica**

Longitud útil $L_1$	99 mm
Código ISO plaquita de corte	SOEX 090408 32-..
Juego tornillo para plaquita reversible	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Número de filos Z	1
Ø de mango $D_s$	32 mm
Longitud del mango $L_s$	60 mm

Serie	KUB Quatron®
Ø nominal D	33
Longitud total L	188 mm
Longitud de voladizo L <sub>A</sub>	128 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	3×D
Mango	DIN 6535 HE, DIN 6595
Empleo de taladro	Centrado
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	taladrado previo inclinado
Empleo de taladro	Perforación transversal
Empleo de taladro	Taladrado de agujeros ciegos
Empleo de taladro	Perforación de huecos
Empleo de taladro	salida inclinada
Empleo de taladro	bombeado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

## Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,8 Nm	211750 2,8
Juego de tornillos de apriete Torx Plus®10 piezas Accionamiento 15IP1	239652 15IP1