

 **KOMET**
Puente de cambio KOMET® para M03Speed, Ø Dmín: 62mm**Datos de pedido**

Número de pedido	238372 62
GTIN	4047109077164
Clase de artículo	24I

Descripción técnica

Ø mínimo D_{min} .	62
Ø intervalo de husillo	62 - 83 mm
Ø círculo exterior D2 mecanizado hacia delante	55 mm
Altura H	23 mm
Velocidad de giro máxima	18500 min ⁻¹
Recorrido de ajuste aproximado S	10 mm
Soporte para plaquitas	238374 62-82
Cabezal de ajuste de precisión	238370 62
Tipo de producto	Herramienta de husillo

Accesorios

Soporte para plaquitas KOMET® 90° para M03SpeedHacia
delante Adecuada para M03 Tamaño 62-82

238374 62-82

Cabezal de ajuste de precisión KOMET® M03Speed Ø Dmín
62 mm

238370 62