

**Puente de cambio KOMET® para M03Speed, Ø Dmín: 82mm****Datos de pedido**

Número de pedido	238372 82
GTIN	4047109077157
Clase de artículo	24I

Descripción técnica

Soporte para plaquitas	238374 62-82
Recorrido de ajuste aproximado S	10,5 mm
Ø círculo exterior D2 mecanizado hacia delante	71 mm
Ø intervalo de husillo	82 - 103 mm
Altura H	23 mm
Velocidad de giro máxima	15000 min ⁻¹
Ø mínimo D _{min.}	82
Cabezal de ajuste de precisión	238370 62
Tipo de producto	Herramienta de husillo

Accesorios

Cabezal de ajuste de precisión KOMET® M03Speed Ø Dmín
62 mm

238370 62

Soporte para plaquitas KOMET® 90° para M03SpeedHacia
delante Adecuada para M03 Tamaño 62-82

238374 62-82