

 KOMET**Asiento KOMET®, SK 40, ABS® Ø d: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	239000 25
GTIN	4047109045071
Clase de artículo	29W

Descripción**Ejecución:**

- Forma AD/B
- Asiento equilibrado a Q 6,3 para 8000 rpm.
- Con alimentación interna de refrigerante.

Norma:**DIN 69871****Suministro:****Suministro completo con disco de obturación y juego de modificación para la forma AD.****Nota:**

Otros asientos con unión ABS® a petición.

Descripción técnica

Longitud de avance L ₁	19 mm
Longitud de voladizo A	50 mm
Ø del mango ABS® D _s	25 mm
Adaptador	SK 40
Mango	ABS
Norma asiento	DIN 69871
Forma	ADB

Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 8000 rpm
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Asiento ABS